

MAX PLUS LOW UK BROWN S3S



Nouvelle norme 2022 :
Norme EN ISO 20345 : 2022



LEMAITRE
DESIGNED FOR ACTION

Stabilisateur à la cheville :

Maintien optimal du pied,
prévention des entorses.
Ajustement parfait grâce
au laçage.

Langue avec soufflet en cuir :

- Evite la pénétration des gravillons, de la poussière et des liquides
- Résiste aux expositions d'étincelles ponctuelles lors du tronçonnage, des fers à béton

Over Cap moulé en PU :

Extrêmement résistant,
durée de vie prolongée dans
le temps.



Talon décroché et système grip pour échelle :

Idéal pour intervention sur
échelles et échafaudages

Du 38 au 48

Les + produit



- **Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur :** protection contre l'abrasion, la déchirure, la pénétration d'eau et la perforation.

- **Doublure en textile 3D micro-aéré** agréable sensation de confort et de fraîcheur

- **Insert latéral rétro-réfléchissant** pour améliorer la visibilité.

- **Semelle de confort avec coussinet absorbant de chocs au talon :** réduction de l'impact et de la fatigue, prévention des TMS



- **Embout de protection :** HDFC fibre composite.



- **Insert anti-perforation :** textile composite haute ténacité « 0 » pénétration. De type PS (pointe de 3mm).



Semelle NAVIGATOR PU2D antistatique

- **Canaux d'évacuation des liquides et crampons** permettant une meilleure adhérence sur les sols meubles

- **Arêtes latérales et talon décroché de 13 mm :** grip renforcé sur les barreaux d'échelle répondant à l'exigence additionnelle **LG**.

- **Soutien à la voûte plantaire et amorti au talon :** prévention des TMS

- **Semelle testée et certifiée** à la nouvelle exigence additionnelle de la résistance à la glisse normée **SR**.

APPLICATION

- Usage Outdoor, BTP, construction gros oeuvre
- Réseaux, espaces verts, agricole, travaux de voiries



lemaitre-securite.com

Lemaitre vous protège - Lemaitre takes care



MAX PLUS LOW UK BROWN S3S

VARIANTE



Nouvelle norme 2022 :
Norme EN ISO 20345 : 2022



Max plus high uk brown S3S
S3S SR

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : cuir hydrofuge, stabilisateur à la cheville
- **Languette avec soufflet** : cuir hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré

Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : NAVIGATOR PU2D
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence (exigences fondamentales)** :
glissement du talon vers l'avant : 0.50 (norme $\geq 0,31$)
glissement de la partie avant vers l'arrière : 0.46 (norme $\geq 0,36$)
- **Coefficient d'adhérence SR** :
glissement du talon vers l'avant : 0.28 (norme $\geq 0,19$)
glissement de la partie avant vers l'arrière : 0.27 (norme $\geq 0,22$)

Gencods

38	3237154588383	46	3237154588468
39	3237154588390	47	3237154588475
40	3237154588406	48	3237154588482
41	3237154588413		
42	3237154588420		
43	3237154588437		
44	3237154588444		
45	3237154588451		

Exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2022

Chaussures de sécurité

S3S



Test de glisse

Pas de marquage

Exigences fondamentales

Chaussure résistante aux glissements sur un sol carrelé avec une solution de lauryl sulfate de sodium (NaLS).



Chaussure résistante aux glissements sur un sol carrelé avec de la glycérine.



Embout 200 J non-métallique :
Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement



Insert anti-perforation non-métallique résistant à une pointe de 3 mm (type PS)



Chaussures antistatiques



Absorption d'énergie au talon



Résistance de la semelle aux hydrocarbures



Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



Résistance des pare-pierre à l'abrasion



Décharge électrostatique



Isolation du semelage contre le froid



Isolation du semelage contre la chaleur



Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)



Chaussure résistante à l'eau



Système grip pour échelle



Protection des malléoles

Lemaitre Sécurité

17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com


LEMAITRE
DESIGNED FOR ACTION

Membre du


DON_LS 03 FP 0310
mise à jour : 30/04/26

